



同軸式 IN LINE SPRAY / INSIDE VANE


RA系列空心圓錐形噴嘴，能夠產生霧化效果極佳的空心圓錐形噴幅，噴嘴內部鑲有一個經由精密機械加工完成的擾流葉片，液體經由圓形擾流葉片二側的溝槽，以切線方向進入噴嘴渦流室，強勁的離心力讓液體緊密貼附渦流室的圓形內壁產生高速的旋轉及霧化，霧化後的液滴再經由噴口噴出。選用噴量較小的噴嘴時，由於擾流葉片上的溝槽極為精細，為避免噴嘴發生堵塞，建議在噴管入口處加裝適當尺寸的過濾器。



- 螺牙規格：BSP、NPT
- 典型應用
 - 冷卻：管材冷卻、氣體冷卻、產品冷卻
 - 清洗：氣體洗滌、產品清洗
 - 其它：空調加濕、鎮塵、芳香劑噴灑



噴霧斷面



流量分布：凹形分布

空心圓錐形

噴霧角度	噴嘴型號 噴嘴形式 流量代碼 材質代碼	螺牙規格 RF (inch)	噴口直徑 (mm)	最小通過直徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)								外型尺寸 (mm)	
					0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10	H	WS
80°	RAT 0200 xx	1/8"	1.0	0.5	0.08	0.10	0.12	0.16	0.20	0.26	0.31	0.37	18	17
	RAT 0390 xx		1.7	0.5	0.16	0.19	0.23	0.32	0.39	0.50	0.60	0.71		
60°	RAQ 0490 xx	3/8"	1.1	0.6	0.20	0.24	0.28	0.40	0.49	0.63	0.75	0.89	29	22
	RAQ 0770 xx		1.6	0.6	0.31	0.37	0.44	0.63	0.77	0.99	1.18	1.41		
	RAQ 1122 xx		2.0	0.6	0.50	0.59	0.70	1.00	1.22	1.58	1.86	2.23		
90°	RAU 1208 xx	3/8"	3.0	1.0	0.85	1.00	1.20	1.70	2.08	2.69	3.18	3.80	29	22
	RAU 1306 xx		4.0	1.6	1.25	1.48	1.77	2.50	3.06	3.95	4.67	5.59		
	RAU 1490 xx		4.2	1.6	2.00	2.37	2.83	4.00	4.90	6.33	7.48	8.95		
	RAU 1612 xx		4.7	1.6	2.50	2.96	3.53	5.00	6.12	7.90	9.35	11.2		
	RAU 1772 xx		5.5	1.6	3.15	3.73	4.46	6.30	7.72	9.97	11.8	14.1		
	RAU 2104 xx	6.3	1.6	4.25	5.02	6.00	8.49	10.4	13.4	15.9	19.0			
	RAU 1491 xx	1/2"	5.0	1.8	2.00	2.37	2.83	4.00	4.90	6.33	7.48	8.95	36	27
	RAU 1551 xx		5.5	1.8	2.25	2.66	3.18	4.50	5.51	7.11	8.42	10.1		
	RAU 1686 xx		6.0	1.8	2.80	3.31	3.96	5.60	6.86	8.86	10.5	12.5		
	RAU 1980 xx		6.3	2.0	4.00	4.73	5.66	8.00	9.80	12.7	15.0	17.9		
	RAU 2137 xx		6.7	2.0	5.59	6.62	7.91	11.2	13.7	17.7	20.9	25.0		
RAU 2153 xx	7.5		2.0	6.25	7.39	8.83	12.5	15.3	19.8	23.4	27.9			
RAU 2196 xx	9.0	2.0	8.00	9.47	11.3	16.0	19.6	25.3	29.9	35.8				

洽詢方式說明

範例：RAT 0200 B3

